

## ALPHA

3478PIJ200P63

EAN 4031582377972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Alpha                           |
| Korpusa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis        |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 205 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Nē                              |
| Statiskā kravnesība                  | 410 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 240 mm                          |
| Kopējais platums                     | 115 mm                          |
| Kopējais svars                       | 2,57 kg                         |

## KRONŠTEINIS

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, smaga |
| Dakšas forma      | Plaša                 |
| Krāsa             | Pasivēts ar zilu      |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns               |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis                | Cuscinetto a rulli          |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni    |
| Ritenis krāsa          | Grafīta melna (RAL9011)     |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu           |
| Diametrs               | 200 mm                      |
| Protektora platums     | 50 mm                       |
| Korpusa platums        | 50 mm                       |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 140 mm             |
| Plāksnes platums                       | 115 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 75 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# ALPHA

3478PIJ200P63

EAN 4031582377972

Pasūtījuma numurs 00000849  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

