

LUMINA

A520Y0I050B10-11X20/10DOM45 9011

EAN 4031582340907

Número de pedido 00078030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre del producto | Lumina |
| Tipo | Rueda giratoria Rueda |
| Estándar | Medical and hospital bed applications - EN12529 |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 40 kg |
| Conductivo eléctrico | ✓ |
| Capacidad de carga estática | 80 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 61 mm |
| Ancho total | 55 mm |
| Peso total | 0,094 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|--|
| Material del cuerpo | Polipropileno, conductor eléctrico |
| Material de la banda de rodadura | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete | Cojinete liso con Separador tubo separador |
| Eje | Remachado |
| Color Banda de rodadura | Negro grafito (RAL9011) |
| Color Aro | Negro grafito (RAL9011) |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 8 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 0 mm |
| Longitud del cubo | 0 mm |
| Anchura del cuerpo | 8 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 65 Shore D |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Polipropileno |
| Forma de Horquilla Forma | Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula |
| Rodamiento giratorio | Vástago giratorio Espiga |
| Color | Negro grafito (RAL9011) |
| Desplazamiento | 20 mm |
| Radio de giro | 52 mm |
| Interferencia de giro | 104 mm |
| Diámetro del domo | 45 mm |

AJUSTE

| | |
|-----------------------|---|
| Tipo de ajuste | Espiga con anillo de agarre, con collarín |
| Diámetro del Espiga | 11 mm |
| Longitud de la Espiga | 20 mm |

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LUMINA

A52YOIO50B10-11X20/10DOM45 9011

EAN 4031582340907
Número de pedido 00078030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

