PRODUKTINFORMATION

AGILA TWIN

2975PJO050P40

EAN 4031582302813



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila twin
Type	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	75 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	150 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	69 mm
Samlet bredde	57 mm
Samlet vægt	0,28 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	25 mm
Udfaldsradius	77 mm
Udfaldsdiameter	155 mm
Dome-diameter	53 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	19 mm
Fælgbredde	19 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Firkantet plade
Pladelængde	60 mm
Pladebredde	60 mm
Længde på pladehul (minimum)	38 mm
Længde på pladehul (maksimum)	48 mm
Pladehulbredde (minimum)	38 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	48 mm
Pladehullets diameter	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN


2975PJO050P40


EAN 4031582302813

Bestillingsnummer 00031645

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH