TERMÉKINFORMÁCIÓK

ALPHA

3477DVJ200P63

EAN 4031582305142



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	205 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	410 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	3,36 kg
Teljes szélesség	96 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzivált
Ellensúlyoz	55 mm
Körbeforgás	334 mm
Kupola átmérője	96 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömörgumi,fekete
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Kék passzivált
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3477DVJ200P63

EAN 4031582305142

Rendelési szám 00005520

Termékrajzok





