

ZETA REVERSE

468SUOP200P63

EAN 4031582398458
Número de comanda 00860854



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nom del producte | Zeta reverse |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 800 kg |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 640 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 1600 kg |
| Temperatura (mínim) | -30 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Alçada total | 240 mm |
| Àmplia general | 96 mm |
| Pes total | 3,187 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Eix | Estirada de nou |
| Roda de color | Blanc natural |
| Protectors de fil | Amb la guardaespallles |
| Diametralització | 200 mm |
| Banda de rodadura ample | 50 mm |
| Corporació ample | 50 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D |

SUPORT

| | |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Material | Placa d'acer, molt pesada |
| Forquilla Forma | Ample, Reforçat |
| Scamiento giratorio | Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 55 mm |
| Scio de giro | 155 mm |
| Sterferencia de giro | 310 mm |
| Dome Dictel | 96 mm |

FITACIÓ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 137 mm |
| Placa ampla | 105 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 75 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 105 mm |
| Placa de diàmetre | 11 mm |

ZETA REVERSE

468SUOP200P63

EAN 4031582398458
Número de comanda 00860854



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

