

## ALPHA STAINLESS

8470UOO080P62

EAN 4031582312676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ● |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Alpha stainless                 |
| Korpasa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis      |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 200 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Jā                              |
| Statiskā krāvnese                    | 400 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -25 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 108 mm                          |
| Kopējais platums                     | 75 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,65 kg                         |

## KRONŠTEINIS

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Nerūsējošais tērauds, smags |
| Dakšas forma        | Plaša                       |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes        |
| Krāsa               | Nerūsējošais tērauds        |
| Ofsets              | 44,5 mm                     |
| Pagrieziena rādiuss | 84,5 mm                     |
| Grozāms savienojums | 169 mm                      |
| Kupola diametrs     | 75 mm                       |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpasa materiāls      | Poliamīds                   |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūtnis                 | Cuscinetto piano            |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni    |
| Ritenis krāsa          | Dabiski balts               |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 80 mm                       |
| Protektora platums     | 34 mm                       |
| Korpasa platums        | 34 mm                       |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 105 mm             |
| Plāksnes platums                       | 85 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 77 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 60 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 77 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 9 mm               |

# ALPHA STAINLESS

8470UOO080P62

EAN 4031582312676

Pasūtījuma numurs 00035118  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

