
製品情報

# ELASTECH

## IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280




画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●○○○ |
| 動きのノイズ | ●●●●● |
| 摩擦 | ●●●○○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

### コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Elastech |
| ハウジングタイプ | 車輪 |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 500 kg |
| 6km/hの耐荷重 | 400 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 1000 kg |
| 温度範囲（最小） | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 85 °C |
| 総重量 | 2.37 kg |

### 車輪

| | |
|---|---|
| Tread hardness | 柔らかい |
| 本体材質 | アルミニウム |
| トレッド材質 | 弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車輪色 | グレー/ノンマーキング |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 250 mm |
| トレッド幅 | 50 mm |
| 車軸穴径 | 20 mm |
| ハブの長さ | 60 mm |
| ボディ幅 | 50 mm |
| トレッドの硬度（A） | 68 ショアA |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280

注文番号 00838557

**製品図面**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280

注文番号 0083855

