LUMINA

AA25POI050B10-11X20 TFR

EAN 4031582389920

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Rayon d'encombrement	63 mm
Diamètre d'encombrement	126 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	8 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	11 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	58 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0.09 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

AA25POI050B10-11X20 TFR

EAN 4031582389920

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH