ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

DURATECH

TOP 085x100-Ø20 HL100

EAN 4031582331301



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	85 mm
Протектор	100 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	100 mm
Ширина тіла	100 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D
Тип підшипника	6204

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●●●
Шум руху	●●○○○
Атритація	●●●●●
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	900 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	720 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1800 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,59 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 085x100-Ø20 HL100

EAN 4031582331301

Номер замовлення 00832618

Креслення продукту





