INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP100P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582350678



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●●●
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistência à corrosão	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Linea low height
Tipo	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	103 mm
Largura geral	73 mm
Peso geral	0,49 kg

SUPORTE

Material da caixa	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Rolamento de esferas de precisão
Cor	Cinzento branco (RAL9002)
Offset	32 mm
Raio giratório	102 mm
Interferência giratória	204 mm
Diâmetro do dome	41 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	20 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	8 mm

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LOW HEIGHT


5945UAP100P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582350678

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desenhos do produto





Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH