製品情報

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

パフォーマンス

回転性能	●●●●○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	E-Drive optima
ハウジングタイプ	駆動ユニット
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
温度範囲（最小）	5 °C
最大温度範囲	40 °C
全幅	190 mm
総重量	3.99 kg

ハウジング

ハウジング材質	電気
フォーク形状	ドライブ
ハウジング色	青色被膜保護

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	フランジ付きホイール
車輪色	シルバーグレー（RAL7001）
直径	125 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度（A）	63 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	100 mm
プレート幅	95 mm
プレート穴長（最大）	60 mm
プレート穴幅（最大）	100 mm
プレート穴径	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH