INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# INTEGRAL SMART PLUS

## 1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN

EAN 4031582551310



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Integral smart plus |
| Type | Roulette pivotante à blocage total centralisé |
| Norme | similaire EN12531- Roulettes de lit d'hôpital |
| Capacité de charge à 4 km/h | 135 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 405 kg |
| Plage de température (minimale) | -25 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 183 mm |
| Largeur totale | 62 mm |
| Poids | 1,13 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, légère |
| Forme de la chape | Capotée |
| Pivot | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la chape | Blanc gris (RAL9002) |
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 115 mm |
| Diamètre d'encombrement | 230 mm |
| Diamètre du dôme | 62 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur du bandage de roue | Gris ardoise (RAL7015) |
| Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 150 mm |
| Largeur du corps de roue | 32 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |

### FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Tige courte pour roulette à blocage centralisé |
| Diamètre du trou central | 32 mm |
| Longueur de la vis | 51 mm |
| Position de la tige filetée | 7 mm |
| Nombre de trous de fixation | 4 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH