TERMÉKINFORMÁCIÓK

# ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ○ ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ● ● ● ● ● |
| Kopás | ● ● ● ● ● |
| Korrozióálló képesség | ● ● ● ● ● |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Zeta stainless |
| Ház típusa | Fixvillás görgő |
| Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 300 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 240 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Igen |
| Statikus teherbírás | 600 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
| Összsúly | 2,08 kg |
| Teljes szélesség | 117 mm |

## VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Rozsdamentes acél, nehéz |
| Villa alakja | Széles, Megerősített |
| Szín | Rozsdamentes acél |

## KERÉK

| | |
|---|---|
| Tread hardness | puha |
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy, Tömített |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Szürke / nem jelölt |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 160 mm |
| Futófelület szélessége | 46 mm |
| Test szélessége | 46 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 64 Shore A |

## SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 137 mm |
| Talplemez szélessége | 117 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 74 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 74 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA STAINLESS


8678UFX160P63

EAN 4031582313956

Rendelési szám 00829522

**Termékrajzok**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH