NOVATECH

FTF250x75-Ø80-4xØ15

EAN 4031582331707

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	75 mm
Diamètre de l'alésage	80 mm
Diamètre du trou circulaire	112 mm
Diamètre du trou de fixation	15 mm
Convient pour/à	atlet

RACCORD

Nombre de trous de fixation	4

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	8.67 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTF250x75-Ø80-4xØ15

EAN 4031582331707

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



