PRODUKTINFORMATION

# ZETA

## 4681IFP125P63 XL

EAN 4031582399844



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Zeta |
| Type | Drejeligt Hjul med Retningsbremse |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 300 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 240 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 600 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
| Byggehøjde | 164 mm |
| Samlet vægt | 2,93 kg |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Stålplade, meget tung |
| Gaffel Form | Bred, Forstærket |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 55 mm |
| Udfaldsdiameter | 230 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | blød |
| Fælgmateriale | Aluminium |
| Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 125 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 67 Shore A |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 137 mm |
| Pladebredde | 105 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 105 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


## 4681IFP125P63 XL


EAN 4031582399844


BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Produkttegninger**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH