MAXTECH

UAD160x40-Ø25 TFR

EAN 4031582395334

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 4 km/h	350 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	700 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	0 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAD160x40-Ø25 TFR

EAN 4031582395334

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH