AVIANA

5976PJE075P54 light Standard 7001

EAN 4031582370966



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●●○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Aviana
Tipus	Rueda giratoria con central, Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	102 mm
Àmplia general	69 mm
Pes total	0,34 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Verd de plata (RAL7001)
Desplaçament	28 mm
Scio de giro	68,5 mm
Sterferencia de giro	137 mm
Dome Dictel	54 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Rodament de boles cònic, Inoxidable
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
Corporació ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular amb elements de fre
Placa llarga	70 mm
Placa ampla	55 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	51 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	41 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	51 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	57 mm
Placa de diàmetre	5,5 mm

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Alemany de Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976PJE075P54 light Standard 7001

EAN 4031582370966

Número de comanda 00036982

Plànols del producte





Premi Red Dot Disseny Award

Premi Alemany de Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH