产品信息

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	E-Drive optima
外壳类型	驱动单元
导电	否
不锈	否
温度范围（最低）	5 °C
最高温度范围	40 °C
总宽度	190 mm
总重量	3.99 kg

支架

外壳材料	电气
支架形状	驱动器
颜色	蓝色钝化

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	法兰轮
轮子颜色	银灰色 （RAL7001）
直径	125 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 （A）	63 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	100 mm
上板宽	95 mm
上板孔长度（最大）	60 mm
上板孔宽度（最大）	100 mm
上板孔直径	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH