INFORMAZIONI DI PRODOTTO

DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	44,4 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●●○○
Attrito	●●●●○
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	300 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,25 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Numero d'ordine 00030966

Disegni del prodotto

