INFORMACJE O PRODUKCIE

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP100P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582350678

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●●●
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●●○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Linea low height
Typ	Kółko obrotowe z Hamulec koła
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	100 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	103 mm
Szerokość całkowita	73 mm
Waga całkowita	0,49 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor	Szary biały (RAL9002)
Wysięg	32 mm
Promień działania koła	102 mm
Zasięg działania koła	204 mm
Średnica kopuły	41 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	20 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień	8 mm

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LOW HEIGHT


5945UAP100P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582350678

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rysunki produktu





Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

© Copyright 2026 TENTE International GmbH