AGILA

2477PNP100P30

EAN 4031582421958



CHAPE

Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	88 mm
Diamètre d'encombrement	176 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	30 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	60 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	120 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	135 mm
Poids	0.53 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2477PNP100P30

EAN 4031582421958

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit





