INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# GALEA

5077PJH100P30-10

EAN 4031582378993



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●○○ |
| Ruido de movimiento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Resistencia a la corrosión | ●●●○○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Galea |
| Tipo | Rueda giratoria con Freno total |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 200 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 139 mm |
| Ancho total | 66 mm |
| Peso total | 0.46 kg |

## SOPORTE

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Forma de Horquilla Forma | Cerrado |
| Rodamiento giratorio | Dos carreras de bolas |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Radio de giro | 128 mm |
| Interferencia de giro | 256 mm |
| Diámetro del domo | 59 mm |

## ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Material de la banda de rodadura | Goma termoplástica |
| Cojinete | Cojinete liso |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 30 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

## AJUSTE

| | |
|---|---|
| Tipo de ajuste | Agujero para tornillo |
| Diámetro del agujero del Perno | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA


5077PJH100P30-10

EAN 4031582378993

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Planos del producto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH