PURETECH

PIO075X25-Ø8

EAN 4031582356632
Numărul de comandă 00037996

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, fără marcaj
Lagăr	Rulment simplu
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Benză de rulare	25 mm
Diametrul găurii Axă	8 mm
Lungime butuc	26,5 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Puretech
Tip	Roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	60 kg
Capacitate de încărcare statică	120 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,1 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH