
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# ELASTECH

## IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●○○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●● |
| Attrition | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Elastech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 500 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 400 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 1000 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Poids global | 2.37 kg |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Tread hardness | souple |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Bandage | Pneu élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue | Gris / non marquant |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 250 mm |
| Largeur du Bandage | 50 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 60 mm |
| Largeur du corps | 50 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 68 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280

Numéro de commande 00838557

**Dessins du produit**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

## IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366780

Numéro de commande 00838557




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH