INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# MAXTECH

## UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582323139



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●○○ |
| Kustības troksnis | ●●●○○ |
| Nodilums | ●●●●○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●○○ |

### PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Maxtech |
| Korpusa tips | Ritenis |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 200 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 400 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais svars | 0,27 kg |

### RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
| Ritenis krāsa | Dabiski balts |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Ass atveres diametrs | 12 mm |
| Rumbas garums | 44 mm |
| Korpusa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# MAXTECH

## UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582323139

Pasūtījuma numurs 00034174

**Produkta rasējumi**

