INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# AGILA

## 2477YGO125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582341065



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

### PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 100 kg |
| Elektrovadītspējīga | Jā |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C |
| Kopējais augstums | 163 mm |
| Kopējais svars | 0,98 kg |

### KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 41 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm |
| Grozāms savienojums | 262 mm |

### RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns, elektrovadītspējīgs |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija, elektrovadoša |
| Gūltnis | Cuscinetto piano |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

### UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Sintētiskais paplašinātājs, apaļš |
| Paplašinātāja stiprinājums (minimālais) | 21,5 mm |
| Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais) | 24 mm |
| Ieteikums | Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477YGO125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582341065

Pasūtījuma numurs 00036944

**Produkta rasējumi**

