INFORMACE O PRODUKTU

PURETECH

PIP075x25-Ø8 TFR

EAN 4031582482690



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Průměr otvoru pro Šroub	8 mm
Délka náboje	28,8 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	60 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	120 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,11 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PIP075x25-Ø8 TFR

EAN 4031582482690

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH