AGILA

2477UOO075P30-11 TFR

EAN 4031582390124

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	80 mm
Diamètre d'encombrement	160 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	22 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	100 mm
Poids	0.26 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2477UOO075P30-11 TFR

EAN 4031582390124

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



