INFORMACE O PRODUKTU

# ELASTECH

## IEP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767




Obrázek se může lišit od původního produktu

### KOLO

| | |
|---|---|
| Tread hardness | měkký |
| Materiál středu | Hliník |
| Materiál běhounu | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kola | Jet black (podobný RAL9005) |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 250 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Průměr otvoru pro Šroub | 25 mm |
| Délka náboje | 60 mm |
| Šířka středu kola | 50 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 68 Obuv A |

### VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●○○○ |
| Hlučnost | ●●●●● |
| Opotřebení | ●●●○○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●○○ |

### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Elastech |
| Typ | Kolo |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 500 kg |
| Nosnost 6 km/h | 400 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 1000 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
| Celková hmotnost | 2,34 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## IEP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767

Objednací číslo 00801257

**Výkresy produktu**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

IEP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767

Objednací číslo 0090257

