INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# KAPPA LOAD

9651TOO150P63

EAN 4031582314618



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●●● |
| Kustības troksnis | ●○○○○ |
| Nodilums | ●●●●● |
| Korozijas izturīgs | ●●●○○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Kappa load |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 4 km/h | 960 kg |
| Kravnesība pie 6 km/h | 800 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 1920 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -40 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 200 mm |
| Kopējais svars | 4,16 kg |

## KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
| Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
| Grozāmais gultnis | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
| Ofsets | 58 mm |
| Grozāms savienojums | 398 mm |
| Lubrication nipple | 1 |

## RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Poliamīds, smags |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetto piano |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 150 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |

## UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 135 mm |
| Plāksnes platums | 110 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# KAPPA LOAD

9651TOO150P63

EAN 4031582314618

Pasūtījuma numurs 00830358
**Produkta rasējumi**






