INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	35 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8.3 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Largeur du corps	35 mm
Dureté du Bandage (A)	65 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Supratech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	250 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0.24 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549

Numéro de commande 00063522

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH