INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# ZETA

## 4681ITP125P63 SH80XL

EAN 4031582400434



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●●○ |
| El soroll del moviment | ●●●●○ |
| Atràcia | ●●●●○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Zeta |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 400 kg |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 320 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 800 kg |
| Temperatura (mínim) | -0,33 °C |
| Alçada total | 164 mm |
| Pes total | 2,86 kg |

### SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, molt pesada |
| Forquilla Forma | Ample, Reforçat |
| Scamiento giratorio | Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 55 mm |
| Sterferencia de giro | 360 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Alumini |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Fos |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Eix | Estirada de nou |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 125 mm |
| Banda de rodadura ample | 50 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

### FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 137 mm |
| Placa ampla | 105 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 105 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Placa de diàmetre | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


## 4681ITP125P63 SH80XL


EAN 4031582400434


BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Plànols del producte






© Copyright 2026 TENTE International GmbH