INFORMAȚII DESPRE PRODUS

PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Tablă de oțel
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, fără marcaj
Lagăr	Rulment cu bile cu con
Roată	Pasivat în albastru
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	150 mm
Benză de rulare	32 mm
Diametrul găurii Axă	8 mm
Lungime butuc	36 mm
Lățimea corpului	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	80 Pe malul A

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●●○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Puretech
Tip	Roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Greutate totală	0,9 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170

Numărul de comandă 00000163

Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH