SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●●●
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Supratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	125 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	250 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,24 kg

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8,3 mm
Longitud del cub	45 mm
Corporació ample	35 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	65 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549

Número de comanda 00063522

Plànols del producte



© Copyright 2026 TENTE International GmbH