INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	35 mm
Diámetro del agujero del Eje	8.3 mm
Longitud del cubo	45 mm
Anchura del cuerpo	35 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	65 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●○○
Ruido de movimiento	●●●●●
Desgaste	●●●○○
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Supratech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	125 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	250 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0.24 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549

Número de pedido 00063522

Planos del producto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH