# LINEA

5941UAC100P30-11 RAL9002

EAN 4031582352634

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 32 mm |
| Rayon d'encombrement | 108 mm |
| Diamètre d'encombrement | 216 mm |
| Diamètre du dôme | 52 mm |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du bandage | 20 mm |

## RACCORD

| | |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 11 mm |

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●● |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Linea |
| Capacité de charge à 3 km/h | 120 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | yes |
| Capacité de charge statique | 240 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 118 mm |
| Largeur totale | 82 mm |
| Poids | 0.73 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LINEA

5941UAC100P30-11 RAL9002

EAN 4031582352634

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Dessins du produit**




