INFORMAȚII DESPRE PRODUS

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●●○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Compacta
Tip	Rola fixă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	48,5 mm
Lățime totală	20 mm
Greutate totală	0,06 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, medie
FormăFurcă	Unghiular
Culoare	Pasivat în albastru
Diametru cupolă	20 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	45 mm
Benză de rulare	18 mm
Lățimea corpului	18 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	67 mm
Lățimea plăcii	24 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	54 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	54 mm
Diametru orificiu placă	5,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075

Numărul de comandă 00021141

Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH