INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea low height
Type	Roulette pivotante avec Blocage de roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	90 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	180 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	78 mm
Largeur totale	58 mm
Poids global	0.25 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur de la chape	Gris blanc (RAL9002)
Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	78 mm
Diamètre d'encombrement	156 mm
Diamètre du dôme	30 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	15 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	8 mm

Deutscher Designer Club

Prix Interzum

Prix IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



Deutscher Designer Club

Prix Interzum

Prix IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH