PRODUKTINFORMATION

# AGILA

2477PIO100P30-13

EAN 4031582365177



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

## HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Agila |
| Typ | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 60 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Ja |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 120 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 135 mm |
| Gesamtgewicht | 0,71 kg |

## GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel |
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 43,5 mm |
| Schwenkradius | 131 mm |
| Störkreis | 262 mm |

## RAD

| | |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Vollgummi, spurlos |
| Lager | Gleitlager |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 100 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |

## BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Anschraubloch |
| Rückenloch Durchmesser | 13 mm |
| Hinweis | Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA

2477PIO100P30-13

EAN 4031582365177

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH