INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DURATECH

TOP 085x95-Ø20 HL95

EAN 4031582331271



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●●
Bruit de mouvement	●●○○○
Attrition	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	900 kg
Capacité de charge à 6 km/h	720 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1800 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0.58 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	85 mm
Largeur du Bandage	95 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	95 mm
Largeur du corps	95 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6204

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 085x95-Ø20 HL95

EAN 4031582331271

Numéro de commande 00832617

Dessins du produit





