ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●○○○
Шум руху	●●●●●
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	480 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна вага	3,89 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	м’який
Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Еластична шина, чорна, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Щечорний (подібний RAL9005)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	300 mm
Протектор	55 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	66 mm
Ширина тіла	55 mm
Твердість Протектор (A)	68 Прибережна A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Номер замовлення 00834703

Креслення продукту




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Номер замовлення 100834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH