ZETA

4681ITP160P63 SH80XL

EAN 4031582400465



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta
Capacité de charge à 4 km/h	550 kg
Capacité de charge à 6 km/h	440 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1100 kg
Plage de température (minimale)	-0.33 °C
Hauteur	200 mm
Poids	3.38 kg

CHAPE

Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	360 mm

ROUE

Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA


4681ITP160P63 SH80XL


EAN 4031582400465

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit







© Copyright 2026 TENTE International GmbH