INFORMACE O PRODUKTU

NOVATECH

ITB 250x55-Ø35 HL60

EAN 4031582397994



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Vývrt s Klíčová drážka
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	55 mm
Průměr otvoru pro Šroub	35 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	55 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Valivý odpor	●●●●○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	1200 kg
Nosnost 6 km/h	1000 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	2000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	1,83 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

ITB 250x55-Ø35 HL60

EAN 4031582397994

Objednací číslo 00861408

Výkresy produktu

