INFORMACIJE O PROIZVODU

# AGILA

## 2477XSP125P30-13

EAN 4031582365276



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●○○ |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Agila |
| Tip | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 100 kg |
| Električni provod | yes |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -40 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 160 mm |
| Ukupna težina | 0.96 kg |

### KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 41 mm |
| okretni radijus | 131 mm |
| Otpor okretanju | 262 mm |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | poliamid električna provodljivost |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno, električno provodljiv |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 40 Šor D |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | otvor za vijak |
| dimenzija rupa sraf | 13 mm |
| Savet | Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA

2477XSP125P30-13

EAN 4031582365276

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH