ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

LINEA

5941UAP150P52 ral7001

EAN 4031582411676

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●●
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	110 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	220 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	170 mm
Общая ширина	89 mm
Общий вес	1,25 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Повортный узел	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет	Серебристо-серый (RAL7001)
Офсет (Смещение)	52 mm
Радиус поворота	156 mm
Поворотное соединение	312 mm
Диаметр купола	56 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	22 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина, расстояние между Отверстие под болт
Длина пластины	90 mm
Ширина пластины	75 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	72 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	76 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	44,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	52 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA


5941UAP150P52 ral7001

EAN 4031582411676

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия





Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH