ZETA

4681TOP125P63 XL

EAN 4031582400540



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●○○○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta
Capacité de charge à 4 km/h	700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	560 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-0.5 °C
Hauteur	164 mm
Poids	2.83 kg

CHAPE

Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	230 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ZETA

4681TOP125P63 XL

EAN 4031582400540

Dessins du produit







