INFORMACIJE O PROIZVODU

ALPHA

3478PVO125P62

EAN 4031582306736



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	155 mm
Ukupna širina	85 mm
Ukupna težina	0.81 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
Boja	plavo cinkovano

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Cvrsta guma crna
Nošenje	klizni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	37 mm
Širina tela	37 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	103 mm
Širina ploče	85 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478PVO125P62

EAN 4031582306736

Broj porudžbine 00000666

Crteži proizvoda





© Copyright 2026 TENTE International GmbH