ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

INTEGRAL TWIN

2946UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302592



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●●
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Integral twin
Тип	Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Стандартный	EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Грузоподъемность при 3 км/ч	125 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч	125 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	375 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	129 mm
Общая ширина	63 mm
Общий вес	1,04 kg
Сертификация	Протестировано и контролируется TÜV Süd

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Повортный узел	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет	Серый белый (RAL9002)
Офсет (Смещение)	31 mm
Радиус поворота	85 mm
Поворотное соединение	170 mm
Диаметр купола	61,5 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо	Серый белый (RAL9002)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	15 mm
Ширина тела	15 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт	32 mm
Длина Болт	51 mm
Положение резьбы Болт	7 mm
Количество монтажных отверстий Болт	4

Немецкая награда за Дизайн

Награда Red Dot Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL TWIN

2946UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302592

Номер заказа 00060550

Чертежи изделия



Немецкая награда за Дизайн

Награда Red Dot Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH