제품 정보

DURATECH

UOP160x50-Ø20

EAN 4031582396140



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	160 mm
트레드 폭	40 mm
차축 홀 직경	20 mm
허브 길이	60 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

성능

롤 성능	●●●●●
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●●●
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Duratech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	900 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	1800 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	1.01 kg


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOP160x50-Ø20

EAN 4031582396140

제품 도면



© Copyright 2026 TENTE International GmbH