INFORMACIJE O PROIZVODU

KAPPA

9688FTP200P63 CL67 WH-w60

EAN 4031582316216



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●●○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●●○
otpornost na rdju	●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	1440 kg
Nosivost na 6 km/h	1200 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	2400 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	245 mm
Ukupna širina	98 mm
Ukupna težina	6.57 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	siroko, Ojacano
Boja	plavo cinkovano
Lubrication nipple	1
Prečnik kupole	96 mm

TOCAK

Materijal za telo	Ливено Гвожђе
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	200 mm
Širina omotac	60 mm
Širina tela	60 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

KAPPA

9688FTP200P63 CL67 WH-w60

EAN 4031582316216

Broj porudžbine 00803487

Crteži proizvoda



